

REPOMA® ACCELERATOR

URYCHLUJÍCÍ ČINIDLO PRO REPOMA®.

INFORMACE O VÝROBKU

Popis

REPOMA® Accelerator je nízkoviskózní, žlutě zabarvená kapalina. Používá se k urychlení polymerizace při aplikaci REPOMA®.

Použití

REPOMA® Accelerator se používá jako urychlovač v případě, že nelze dosáhnout vytvrzení teplem pouze přidáním doporučeného množství REPOMA® Katalyzátoru do REPOMA®, nebo pokud by tuhnutí trvalo příliš dlouhou dobu díky nízkým teplotám (např. pod bodem mrazu).

Použití REPOMA® Accelerator nezpůsobuje zhoršení kvality vytvrzování či samotného prostředku REPOMA® - zaručuje pouze urychlení procesu polymerizace.

Balení

Kovové nádoby – 5 kg

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické vlastnosti (tekutý stav)

Hustota, 25°C:	1,00 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita, 25°C:	4,7 mPa*s	DIN 53214
Bod vzplanutí:	+ 11,5°C	DIN 71758
Bod tání:	+ 20°C	

NÁVOD K POUŽITÍ

Mísení

REPOMA® Accelerator se míchá s REPOMA® při teplotě okolí pod bodem mrazu, aby se dosáhlo plného vytvrzení směsi za tepla v přijatelné době. Před smícháním je důležité zajistit, aby teplota REPOMA® nebo REPOMA® Thix nebyla nižší než +10°C.

Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby se REPOMA® Accelerator nedostal do přímého kontaktu s REPOMA® Catalyst. Proto se REPOMA® Accelerator přidává a míchá do REPOMA® reaktivních pryskyřic **před** přidáním

REPOMA® Catalyst a plniv. Množství přidaného REPOMA® Accelerator závisí na příslušném typu pryskyřice, plnivu, podílu plniva a samozřejmě okolní teplotě v průběhu aplikace. Požadované množství REPOMA® Accelerator je měřeno za pomoci dávkovací stříkačky či odměrným válcem.

Následující tabulky uvádí některé příklady dávkování REPOMA® Accelerator a REPOMA® Catalyst.

Množství pro 5 l směsi z membrány REPOMA®

Teplota:	0°C	- 10°C
Katalyzátor dle váhy:	5 %	5 %
Katalyzátor na balení	393 ml	393 ml
Urychlovač dle váhy:	0 %	0,7 %
Urychlovač na balení:	0 ml	35 ml

Spotřeba

Spotřeba: 0,5 – 3 % dle váhy pryskyřice.

Trvanlivost

6 měsíců, je-li skladován na chladném a suchém místě v originálním balení. Optimální skladovací teplota je 15 - 20 °C.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bezpečnostních listech.

TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz.

ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V. A Alteco Technik GmbH zaručují, že všechno zboží je bez závad. V opačném případě bude zboží nahrazeno bezvadným.

Veškeré informace, návody a doporučení jsou výrobcem poskytovány v dobré víře, avšak odpovědnost za použití výrobku v konkrétní situaci zůstává na uživateli.

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz